

H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga



CARACTERÍSTICAS

Suspende la varilla roscada desde patines de vigas

El colgador de varilla roscada puede girar para proporcionar un despliegue vertical

Solo requiere un martillo para la instalación

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Tipo de taladro	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
160000	160000	11 mm	Claro	2 - 3 mm	700N	ITB
160010	160010	11 mm	Claro	3 - 8 mm	900N	ITB
160030	160030	11 mm	Claro	14 - 20 mm	900N	ITB
M10TI24	175000	10 mm	Roscado	3 - 8 mm	900N	ITB
M10TI58	175010	10 mm	Roscado	8 - 14 mm	900N	ITB
M10TI912	175020	10 mm	Roscado	14 - 20 mm	900N	ITB
M6TI24	174820	6 mm	Roscado	3 - 8 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI24R5	191024	6 mm	Roscado	3 - 8 mm	900N	
M6TI4	174810	6 mm	Roscado	2 - 3 mm	700N	ITB
M6TI58	174830	6 mm	Roscado	8 - 14 mm	900N	ITB, CE, 4QTI24, 4QTI58, M6TI24, M6TI58
M6TI912	174840	6 mm	Roscado	14 - 20 mm	900N	ITB

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de taladro (HS)	Tipo de taladro	Espesor del reborde (FT)	Carga estática	Certificaciones
M8TI24	174910	8 mm	Roscado	3 - 8 mm	900N	ITB
M8TI4	174900	8 mm	Roscado	2 - 3 mm	700N	ITB
M8TI58	174920	8 mm	Roscado	8 - 14 mm	900N	ITB
M8TI912	174930	8 mm	Roscado	14 - 20 mm	900N	ITB
T1058	160020	11 mm	Claro	8 - 14 mm	900N	ITB

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

