


Bridas para cables, CAC

Las bridas para cables fijan los cables en su posición y evitan las tensiones externas, lo que a su vez ayuda a evitar daños en el equipo.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para asegurar los cables entrantes en las barras de fijación CAB y CABP. Mantienen los cables en posición y soportan su peso.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 25 bridas.

Instrucciones de montaje: Añada CAB/CABP para montar las bridas para cables CAC.

Comentario: las abrazaderas de cables se usan para sujetar cables en las barras de fijación CAB y CABP

Requisitos de montaje: agregue CAB/CABP para montar las abrazaderas de cables CAC

Material: Acero dulce
Acabado: Zinc plateado
Espesor: 2mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Rango de diámetro del cable
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	14 – 18mm

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Familia de productos	Rango de diámetro del cable
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	18 – 22mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	26 – 30mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	30 – 34mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	34 – 38mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	38 – 42mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Acero dulce, Acero inoxidable	Autoportante	58 – 64mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.