


Perfil de fijación rápida | Armarios autoportantes, CLPK

Los accesorios y los equipos eléctricos adicionales pueden montarse con rapidez y facilidad justo donde se necesiten con estos perfiles de montaje a presión.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Perfil universal para montaje tanto en anchura como en profundidad sobre patrón de taladros DIN de 25 mm del marco del armario o en combinación con los perfiles CLPF y VB. El perfil, de 75 mm de ancho, está equipado con tres filas de taladros de los cuales uno está girado 90°. Esto posibilita el montaje de los perfiles CLPF en dos posiciones. El perfil CLPK puede ser asegurado utilizando los tornillos autorroscantes.

Material: Acero cincado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles.

Ventaja: los perfiles no requieren soportes adicionales, ya que se fijan directamente al marco del gabinete

Beneficio: los accesorios y los componentes eléctricos pueden instalarse exactamente donde se requiere, lo que crea la mejor solución de gabinete posible; la fijación directa reduce el tiempo de montaje requerido

Material: Acero dulce
Acabado: Zinc plateado
Espesor: 1.5mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Clasificación de carga	Material del armario
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Acero dulce
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Acero dulce
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Acero dulce
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Acero dulce
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Acero dulce
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Acero dulce
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.