

Luminaria LED compacta, CEL

Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Disponible con o sin sensor de movimiento. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo plug and play. Ideal para uso global con un rango de tensión de 24-240 V (CA/CC).

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

CARACTERÍSTICAS

Conexión: Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos

Tiempo de seguimiento del detector de movimiento: 3 min.

Color de luz: 5300 K (blanco neutro)

Dimensiones: 396 x 33 x 40

Tipo de lámpara: LED

Consumo de energía: 5.1 W max.

Luminosidad: 550 lm

Temperatura de funcionamiento: -20 ... +55 °C

Grado de protección: IP20

Voltaje de funcionamiento: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Descripción: Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Diseño compatible con el perfil de montaje de 25 mm y el canal de accesorios. Puede instalarse horizontal o verticalmente. Es posible conectar hasta 4 luminarias entre sí en cadena. El modelo que termina en "M" incluye sensor de movimiento. Accesorio de fijación magnética.

Protección: II / III

Potencia luminosa emitida:	550lm
Temperatura del color:	5800K
Color:	Negro
Tipo de lámpara:	DIRECCIÓN
Color de la luz:	Blanco neutro
Material:	De plástico
Acabado:	Suave mate

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Sensor de movimiento incluido	Tensión nominal	Tensión de entrada de CA
CEL550	396mm	33mm	40mm	No	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Sí	230V	240V max

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.