

Puerta plena de acero | Armarios autoportantes, DN



Esta puerta sustituye el panel trasero de un armario autoportante para poder acceder por la parte posterior a un equipo instalado en la parte delantera o para usar placas de montaje posteriores a fin de aumentar el espacio de montaje del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMK (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Carga máxima: 800 N.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Instrucciones de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Color:	Gris claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos	Espesor
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm

Table 2/3

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos	Espesor
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN2204R5	2182mm	393mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos	Espesor
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm

Table 3/3

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos	Espesor
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Claro	Autoportante	
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Claro	Autoportante	2mm
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	2mm
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	2mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE