

Tejadillo de acero inoxidable, MSST

Un tejadillo de acero inoxidable proporciona protección gracias a su techo inclinado y protege los componentes instalados ya que evita que el agua acumulada caiga dentro del armario al abrir la puerta.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para montar como protección adicional en armarios de acero inoxidable. El techo está ligeramente inclinado y cuenta con un canal vierteaguas.

Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L en 1,5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

La cubierta contra lluvia protege los componentes instalados contra el agua, ya que elimina el riesgo de que el agua acumulada en la parte superior de la junta gotee hacia el interior del gabinete cuando la puerta está abierta.



Espesor: 1.5mm
Acabado: Cepillado

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Familia de productos	Material del armario
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Familia de productos	Material del armario
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material	Familia de productos	Material del armario
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Acero inoxidable 304	Autoportante	Acero dulce
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Acero inoxidable 316	Autoportante	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE