


Tapa para apertura de cables dividida, CBPS



Una placa inferior dividida supone una solución flexible para el cableado y elimina la necesidad de usar tapas para cables individuales. El uso de una junta independiente ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Montado en lugar de la tapa de cables estándar de una pieza, permite acceso directo del cable. Para conseguir un perfecto sellado alrededor de los cables utilice el kit BG01.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L.

Tapas inferiores: 1,5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 kit con tapa de apertura de cables en dos piezas.

Acabado: Cepillado

Espesor: 1.5mm

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Material
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Material
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 304
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Acero inoxidable	Acero inoxidable 316

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para armarios de 1200 mm y 1600 mm de ancho utilice 2 tapas de cables de 600 mm y 800 mm de ancho.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

