


Tornillo de cuello, cruz de receso / ranurado



Tipo: Tornillo
Tipo de producto: Tornillo



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Diámetro	Longitud	Material	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca
21102-026	2.5mm	12.3mm	Acero	Niquelado	100	M2.5
21101-102		12.3mm	Acero	Top Coat de zinc	100	M2.5
21101-906		12.3mm	Acero inoxidable		100	M2.5
21101-101		12.3mm	Acero	Niquelado	100	M2.5
21101-323		11mm			100	M2.5

Table 2/2

Número de catálogo	Fondo	Altura	Anchura	Compatible con	Tipo de rosca	Par de apriete	Certificaciones
21102-026				Frame Type Plug-in Unit, Casetes		0.3N·m	
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Paneles frontales	Métrica	0.3N·m	RoHS
21101-906				Paneles frontales		0.3N·m	RoHS
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Paneles frontales	Métrica	0.3N·m	RoHS
21101-323				Paneles frontales			

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE