


Kit de soporte para equipos con 4 postes base nVent CADDY Pyramid



CARACTERÍSTICAS

El kit incluye ensambles de postes base, marco y mordazas para el soporte de equipo

Se ensambla y se ajusta al tamaño y altura en minutos por una persona con una herramienta

Mordazas para soporte de equipo y travesaños innovadores que permiten un ensamble rápido

La almohadilla de espuma integral ofrece una interfaz suave para todo tipo de techos

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

El soporte ensamblado se puede levantar como una unidad y reubicar fácilmente



ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Temperatura	Altura (H)	Longitud (L)
PEK4B	360426	Acero, Polipropileno, Polietileno	Caliente-inmersión galvanizada	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1257mm

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Base de poste (A)	Tubo cuadrado (B)	Conjunto de barra transversal (C)	Anchura (W)	Superficie
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1588 mm	0.36m ²



Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	Carga estática máxima (F)	Factor de seguridad de carga estática
PEK4B	360426	36 kg	4980N	3:01

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La carga estática debe ser repartida uniformemente por el chasis.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

