

nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH & Co. KG

Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas

No se necesitan herramientas especiales

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG

Material:	Acero; Polipropileno; Aleación de zinc
Acabado:	Electro galvanizado
Factor de seguridad de carga estática:	5:01
Diámetro de broca:	6mm
Profundidad de taladro:	31mm
Profundidad de incrustación:	25 mm Min

ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Longitud (L)	Altura (H)	Anchura (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

