


Intersección en T Speedway de bandeja de escalera



CARACTERÍSTICAS

Crea de forma rápida y fácil una intersección en T para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK

Bordes de seguridad protegen los cables durante la instalación

El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537

Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

Material: Acero
Acabado: Caliente-inmersión galvanizada



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Ángulo (a)	A	B	C
CL110X150ETHD	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X300ETHD	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETHD	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X600ETHD	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm
CL110X750ETHD	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X900ETHD	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	D	E
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm

Número de catálogo	Número de artículo	D	E
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

