

Wire Basket Tray Center Support



The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod. The offset center tube helps ensure the tray is centered and secured, enhancing both structural integrity and improving project efficiency. Designed for light-duty cable support projects, installation is easy—simply hold the Center Support parallel to the tray, then turn perpendicular until you hear the Center Support lock into place.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

CARACTERÍSTICAS

Use as a central support when hanging with threaded rod

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod


Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Color	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Peso por unidad
WBTCTSPRT12		193.55 mm	41.4 mm	292.176mm	15.75 mm	1.225 kg
WBTCTSPRT4		193.55 mm	41.4 mm	105.156mm	15.75 mm	0.7 kg
WBTCTSPRT4BA	Negro	193.55 mm	41.4 mm	105.156mm	15.75 mm	0.7 kg
WBTCTSPRT6		193.55 mm	41.4 mm	147.777mm	15.75 mm	0.816 kg
WBTCTSPRT8		193.55 mm	41.4 mm	190.551mm	15.75 mm	0.907 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

