

# SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC, 2" tubo, 50 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

**SOSR200**



## CARACTERÍSTICAS

Incluye bordes brillantes para proteger el tubo

Clasificado para usarse con tubos de rociadores contra incendios de CPVC

Coloca al tubo a una distancia de 38 mm desde la superficie de montaje, lo cual elimina la necesidad de bloques espaciadores de madera

Se puede montar en posiciones vertical y horizontal en concreto, acero y madera

Cumple con el requerimiento estricto de empuje vertical UL® 203

Certificación UL® como colgador y sujetador de tubo

Cumple con los requerimientos de carga estática NFPA® 13

Incluye tornillos para montaje

Se pueden utilizar con la tuerca de respaldo 3TW en instalaciones de viguetas de celosía de madera mixta



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 597809

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Diámetro del tubo: 2" Min

NB/DN: 50

Tamaño de taladro (HS): 5.1 mm

A: 102 mm



B: 133 mm

C: 25.4 mm

Espesor (T): 1.61 mm

Separación entre ganchos: 2.4 m Max

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

[nVent.com/GBDDT](http://nVent.com/GBDDT)

