


# Mástil de acero inoxidable ER

## CARACTERÍSTICAS

Diseñado para montar los terminales aéreos nVent ERICO System 1000 y nVent ERICO System 3000



**Material:** Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2


| Número de catálogo | Número de artículo | Producto                    | Tamaño de rosca (TS) | Longitud (L)  | Espesor (T) | Diámetro exterior (OD) |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------|
| ER22000SS          | 702265             | Sección de mástil medio     | 1 1/16" UN           | 2254.25m<br>m | 3.05 mm     | 31.75 mm               |
| ER33000SS          | 702280             | Sección de mástil inferior  |                      | 2997.2m<br>m  | 3.05 mm     | 38.1 mm                |
| ER23000SS          | 702270             | Sección de mástil medio     | 1 1/16" UN           | 3244.85m<br>m | 3.05 mm     | 31.75 mm               |
| ER32000SS          | 702275             | Sección de mástil inferior  |                      | 2006.6m<br>m  | 3.05 mm     | 38.1 mm                |
| ER11000SS          | 702255             | Sección superior del mástil | 3/4" UNC             | 1253.2m<br>m  | 4.78 mm     | 25.4 mm                |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Elementos incluidos | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| ER22000SS          | 702265             | Sí                  | 4.9 kg          |
| ER33000SS          | 702280             | Sí                  | 7.3 kg          |

| Número de catálogo | Número de artículo | Elementos incluidos | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| ER23000SS          | 702270             | Sí                  | 7.3 kg          |
| ER32000SS          | 702275             | Sí                  | 5.3 kg          |
| ER11000SS          | 702255             | No                  | 3.5 kg          |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**