

Accesorios de conexión para luminarias de armario LED, ELC

Cables listos para usar para entrada de alimentación, cableado pasante e interruptores de puerta. Los cables están disponibles en diferentes colores.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Cables prefabricados para luminarias de armario LED. Con estos cables ahorrará tiempo y trabajo en el montaje de las luminarias.

Conexión: Entrada, con cableado pasante de 3 polos (24 V con cable de 2 polos).

Dimensiones: Diferentes longitudes: Consulte la lista de artículos para obtener más información.



Material: Cobre

Acabado: Suave

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Familia de productos	Color	Longitud	Tipo de cable	Tipo de conexión	Cantidad del paquete
ELC3001DU	Accesorios generales IEC	Negro	3000m	Cable para interruptor de puerta	TPS-Cable for Doorswitch, UL Version	1
ELC1005PB	Accesorios generales IEC	Negro	1000m	Cable de conexión	Alimentación, 3 Polo, 100-240 V AC	5
ELC1005PO	Accesorios generales IEC	Naranja	1000m	Cable de conexión	Alimentación, 3 Polo, 100-240 V AC	5
ELC1005TB	Accesorios generales IEC	Negro	1000m	A través del cableado	Tendido, 3 Polo, 100-240 V AC	5
ELC1005TG24V	Accesorios generales IEC	Gris	1000m	A través del cableado	Tendido, 2-Pole, 24 V (DC)	5
ELC1005TO	Accesorios generales IEC	Naranja	1000m	A través del cableado	Tendido, 3 Polo, 100-240 V AC	5
ELC3001DE	Accesorios generales IEC	Negro	3000m	Cable para interruptor de puerta	Cable TPS para conmutador de puerta, versión ENEC	1

Número de catálogo	Familia de productos	Color	Longitud	Tipo de cable	Tipo de conexión	Cantidad del paquete
ELC3005PB	Accesorios generales IEC	Negro	3000m m	Cable de conexión	Alimentación, 3 Polo, 100-240 V AC	5
ELC3005PG24V	Accesorios generales IEC	Gris	3000m m	Cable de conexión	Alimentación, 2-Pole, 24 V (DC)	5
ELC3005PO	Accesorios generales IEC	Naranja	3000m m	Cable de conexión	Alimentación, 3 Polo, 100-240 V AC	5

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Versión UL – cable TPS listo para usar para interruptor de puerta (homologado UL).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.