

Inversor de vehículo eléctrico, armario autoportante



Esta serie de armarios eléctricos con clasificación de tipo 3R se ha diseñado específicamente para el cuadro de inversores de vehículos eléctricos (EV) que suministran alimentación a las estaciones de carga. Para asistir a los proyectos de infraestructura de vehículos eléctricos y optar a una financiación designada, estos armarios se fabrican en EE. UU. con acero estadounidense. Los armarios cuentan con un diseño de una sola pieza robusto y fiable, además de un montaje interno flexible capaz de soportar cargas pesadas. Disponible de serie en varias configuraciones de acceso a la puerta para adaptarse a los requisitos de las aplicaciones.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

UL 508A Listed; Type 3R; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3R; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 3R

CARACTERÍSTICAS

Fabricado en EE. UU. con acero de EE. UU

Diseño Unibody para requisitos de carga de pesos elevados y garantías de protección medioambiental

Base de zócalo inferior abierta para facilitar la instalación sobre el terreno

Cáncamosde elevación (4 unidades por armario) para facilitar la manipulación y el transporte

Cierres de 3 puntos accionados por una maneta con cierre hermético para ofrecer resistencia a las manipulaciones

Vierte aguas sobre la puerta para evitar la entrada de agua

Bisagras de acero inoxidable ocultas y fáciles de retirar para simplificar el desmontaje y la instalación de la puerta

Los paneles opcionales y los ángulos de montaje en rack se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de los canales para una mayor flexibilidad de montaje (se venden por separado)

Suministros para montaje de luces LED con sensores

Pintura anticorrosiva y revestimiento protector para maximizar la vida útil incluso en entornos meteorológicos difíciles

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Color: Blanco

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Acceso
US723024FSG	61701	1830mm	764mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723636FSG	61705	1830mm	916mm	916mm	2.66mm	Single Access
US722424FSG	61698	1830mm	611mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723624FSG	61703	1830mm	916mm	611mm	2.66mm	Single Access
US603624FSG	61697	1526mm	916mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723024FSDAG	61702	1830mm	764mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US724824FSDG	61708	1830mm	1221mm	611mm	2.66mm	Single Access
US722424FSDAG	61699	1830mm	611mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US723636FSDAG	61706	1830mm	916mm	916mm	2.66mm	Dual Access
US722436FSDAG	61707	1830mm	611mm	916mm	2.66mm	Dual Access
US723624FSDAG	61704	1830mm	916mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US724824FSDAG	61709	1830mm	1221mm	611mm	2.66mm	Dual Access

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El armario independiente para inversor de vehículos eléctricos es un producto fabricado en EE. UU. para asistir a proyectos de infraestructura de vehículos eléctricos. El armario cuenta con la clasificación NEMA 3R para mantener el cumplimiento de las normas del sector.

Este armario se basa en la plataforma A30 con nuevas características que proporcionan durabilidad y prolongan la vida útil de los inversores de carga de vehículos eléctricos.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE