


Entrada de cables con doble protección | Armarios murales, CED



La tapa para cables de goma es fácil de montar y permite introducir los cables y tuberías de manera sencilla sin herramientas, lo que ayuda a mantener el índice de protección del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: El pasamuros de goma es muy fácil de usar. El montaje no necesita herramientas, lo que implica menor coste de mano de obra. La membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta que se introduce un cable o tubo. Adecuado para taladros en materiales de 0,5 a 4 mm de espesor.

Material: EDPM, libre de halógenos.

Resistencia a la temperatura: -40°C a +110°C.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Material:	EPDM
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Acabado:	Suave

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Altura 1 (H1)	Diámetro	Rango de diámetro del cable
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Número de catálogo	Altura (H)	Anchura (W)	Fondo (D)	Altura 1 (H1)	Diámetro	Rango de diámetro del cable
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE