

Zocalo frontal y posterior en acero inoxidable, PFS



Este zócalo de acero inoxidable permite disponer el cableado sin restricciones. La instalación de los cables se realiza fácilmente ya que el zócalo habilita un espacio adicional debajo del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sección frontal y posterior del zócalo. Para cablear sin restricciones según VDE 0113. El zócalo consiste en cuatro esquineros con paneles frontal y posterior desmontables. Los paneles laterales PSS debe pedirse por separado. Fabricado en 100 y 200 mm de altura. Los zócalos de 200 mm de alto se suministran con panel posterior consistente en dos paneles desmontables de 100 mm de alto, el panel frontal está fabricado en una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado para mayor resistencia.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L, esquineros en 2 mm y paneles en 1.5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada los paneles laterales PSS para un zócalo completo.

Comentario: el zócalo PFS frontal y trasero debe montarse junto con los paneles laterales PSS; si se va a crear un sistema de gabinetes con varios gabinetes, se requerirá montar los paneles laterales sólo al inicio y al final

Requisitos de montaje: para obtener un zócalo completo agregue paneles laterales PSS

Espesor: 1.5mm
Acabado: Cepillado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Familia de productos	Material	Material del armario
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 304	Acero dulce
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Autoportante	Acero inoxidable 316	Acero dulce

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para armarios de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE