

Placas de montaje | Armarios autoportantes, MP



La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa de montaje estándar. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizable MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Carga máxima: 6000 N.

Instrucciones de montaje: Use MPA para montar la MP dentro del armario. Ajustable en profundidad con el accesorio MPD.

Use el MPA para montar el MP dentro del gabinete; ajustable en profundidad con el accesorio MPD

Material: Acero dulce

Acabado: Galvanizado

Espesor: 3mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Altura de la placa de montaje	Altura de la placa de montaje	Anchura de la placa de montaje
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Altura de la placa de montaje	Altura de la placa de montaje	Anchura de la placa de montaje
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Altura de la placa de montaje	Altura de la placa de montaje	Anchura de la placa de montaje
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Altura de la placa de montaje	Altura de la placa de montaje	Anchura de la placa de montaje
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nota: Para un ancho de 1600 mm, la placa de montaje se suministra como dos placas de montaje de 800 mm de ancho y una placa intermedia.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.