

# Pasamuros de plástico | Armarios murales, CPG



Es posible ajustar la compresión de cada cable instalado en esta tapa para cables, así como fijarla con una contratuerca; de esta forma, se elimina la tensión y se consigue un alto índice de protección.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Fijación de cables tradicional. Conocido por su excelente alivio de tensión incluso mientras consigue un alto nivel de protección. Tuercas de fijación de plástico incluidas en el suministro.

Material: Cuerpo en poliamida PA6 y junta de sellado en neopreno.

Resistencia a la temperatura: -20°C a +100°C.

Inflamabilidad: V-2 según UL94.

Acabado: RAL 7035.

Protección: IP 66

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Color:</b>           | Gris claro            |
| <b>Material:</b>        | Poliamida 6; Neopreno |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035              |
| <b>Acabado:</b>         | Suave                 |

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Familia de productos | Tamaño de rosca |
|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| CPG12              | 31mm   | 15mm    | 17mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M12 x 1,5       |
| CPG16              | 40mm   | 22mm    | 24mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M16 x 1,5       |
| CPG20              | 40mm   | 24mm    | 26mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M20 x 1,5       |
| CPG25              | 46mm   | 33mm    | 35mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M25 x 1,5       |

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario | Familia de productos | Tamaño de rosca |
|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|-----------------|
| CPG32              | 56mm   | 42mm    | 44mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M32 x 1,5       |
| CPG40              | 68mm   | 53mm    | 55mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M40 x 1,5       |
| CPG50              | 71mm   | 60mm    | 62mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M50 x 1,5       |
| CPG63              | 71mm   | 65mm    | 67mm  | Acero dulce          | Montado en la pared  | M63 x 1,5       |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**