

Perfil de sección para entrada de cable, SCE



Este perfil de sección con sistema de montaje a presión cuenta con una junta previamente instalada que sella el espacio vacío alrededor de los cables que pasan entre las placas inferiores, lo cual ayuda a mantener el índice de protección del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para el sellado de la entrada de cable entre las tapas pasacables. Proporciona un correcto sellado entre cables y rellena los huecos para evitar que se introduzca polvo en el armario. La espuma viene premontada en el perfil de sección que se instala fácilmente en las placas inferiores gracias a su sistema de montaje a presión. Es una alternativa al nuevo kit de junta inferior BG01.

Material: Perfil de sección de PVC extruido. Junta: espuma adhesiva con un tamaño de 30 x 25 mm.

Cantidad por embalaje: 1 juego consta de 2 perfiles de sección a presión con espuma de goma.

Beneficio: el grado de protección del gabinete se conserva sin necesidad de usar placas de cable

Beneficio: la junta aumenta la flexibilidad del cliente a la hora de instalar cables, ya que no es necesario identificar el diámetro del cable de antemano

Beneficio: el tiempo de instalación es menor, ya que las juntas están premontadas sobre los perfiles

Espesor: 1.2mm
Color: Negro
Material: PVC
Acabado: Suave mate

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Para montaje
SCE1200R	30mm	1200mm	20mm	PVC	En la posición más trasera
SCE600	30mm	600mm	20mm	PVC	En profundidad

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario	Para montaje
SCE1000	30mm	1000mm	20mm	PVC	En profundidad
SCE800	30mm	800mm	20mm	PVC	En profundidad
SCE800R	30mm	800mm	20mm	PVC	En la posición más trasera
SCE1000R	30mm	1000mm	20mm	PVC	En la posición más trasera
SCE1200	30mm	1200mm	20mm	PVC	En profundidad
SCE600R	30mm	600mm	20mm	PVC	En la posición más trasera

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE