

Puertas de cristal de acero inoxidable, DNGS



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta transparente de acero inoxidable está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar acondicionada con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre de doble paletón con inserto DIN 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del programa de cierres.

Material: Marco: 2 mm acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L (bajo petición). Área de visión: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Protección: Cumple con IP55 | TIPO 12, 13 | IK 07.

Instrucciones de montaje: Se necesita el kit de bisagras DNMKS si no se está sustituyendo la puerta estándar.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Espesor: 2mm
Acabado: Cepillado
Material: Acero inoxidable 304

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de ventana	Familia de productos	Material del armario
DNGS1606	1600mm	600mm	17mm	1376 x 415mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS2006	2000mm	600mm	17mm	1776 x 415mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS1608	1600mm	800mm	17mm	1376 x 615mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS2008	2000mm	800mm	17mm	1776 x 615mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS1810	1800mm	1000mm	17mm	1576 x 815mm	Autoportante	Acero dulce

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tamaño de ventana	Familia de productos	Material del armario
DNGS2010	2000mm	1000mm	17mm	1776 x 815mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS1808	1800mm	800mm	17mm	1576 x 615mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS1408	1400mm	800mm	17mm	1176 x 615mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS1806	1800mm	600mm	17mm	1576 x 415mm	Autoportante	Acero dulce
DNGS1610	1600mm	1000mm	17mm	1376 x 815mm	Autoportante	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE