

Puerta plena de acero inoxidable, DNSS



Esta puerta sustituye el panel trasero de un armario autoportante para poder acceder por la parte posterior a un equipo instalado en la parte delantera o para usar placas de montaje posteriores a fin de aumentar el espacio de montaje del armario.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMKs (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. Compatible con la gama de acero inoxidable combinable y compacto.

Material: Acero inoxidable 2 mm AISI 304 / AISI 316L bajo pedido.

Carga máxima: 800 N.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Instrucciones de montaje: Use el kit de bisagra DNMKs si no existía puesta previamente.

Carga máxima: 800 N

Material: Acero inoxidable 304

Acabado: Cepillado

Espesor: 2mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos	Material del armario
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	Acero dulce

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos	Material del armario
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	Acero dulce
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	Acero dulce
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	Acero dulce
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	Acero dulce
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	Acero dulce
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	Acero dulce
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	Acero dulce
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	Acero dulce
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	Acero dulce
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Puerta individual	Autoportante	Acero dulce

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Tipo de puerta	Familia de productos	Material del armario
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	Acero dulce
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	Acero dulce
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Puerta izquierda	Autoportante	Acero dulce
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Puerta derecha	Autoportante	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.