


# Tornillo de cuello, cruz de receso / ranurado



Integrated load spreading, replaces separate washer.  
Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

## CARACTERÍSTICAS

For assembly of partial width front panels and plug-in units

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Cross Recess / Slotted combines advantages of both imprints: it offers a high level of torque to achieve quick and easy installation and enhances rotational leverage. It is convenient to use while offering universal tool compatibility.

**Tipo de producto:** Tornillo

**Tipo:** Tornillo



## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Diámetro | Longitud | Material         | Acabado            | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca |
|--------------------|----------|----------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| 21101-101          |          | 12.3mm   | Acero            | Niquelado          | 100                  | M2.5            |
| 21101-906          |          | 12.3mm   | Acero inoxidable |                    | 100                  | M2.5            |
| 21101-102          |          | 12.3mm   | Acero            | Zinc Plated, Black | 100                  | M2.5            |
| 21101-323          |          | 11mm     |                  |                    | 100                  | M2.5            |
| 21102-026          | 2.5mm    | 12.3mm   | Acero            | Niquelado          | 100                  | M2.5            |

Table 2/3

| Número de catálogo | Fondo  | Altura | Anchura | Compatible con                   | Longitud de rosca | Tipo de rosca |
|--------------------|--------|--------|---------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 21101-101          | 14.3mm | 5mm    | 5mm     | Paneles frontales                | 12.3mm            | Métrica       |
| 21101-906          |        |        |         | Paneles frontales                | 12.3mm            |               |
| 21101-102          | 14.3mm | 5mm    | 5mm     | Paneles frontales                | 12.3mm            | Métrica       |
| 21101-323          |        |        |         | Paneles frontales                |                   |               |
| 21102-026          |        |        |         | Frame Type Plug-in Unit, Casetes | 3mm               |               |

Table 3/3

| Número de catálogo | Par de apriete | Certificaciones |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 21101-101          | 0.3N·m         | RoHS            |
| 21101-906          | 0.3N·m         | RoHS            |
| 21101-102          | 0.3N·m         | RoHS            |
| 21101-323          | 0.3N·m         |                 |
| 21102-026          | 0.3N·m         |                 |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.