

# Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway



Sensor externo de monitoreo de entradas/salidas digitales con 2 conectores RJ45. Hasta 16 sensores pueden encadenarse a través de cables de conexión y conectarse a un puerto de gestión Guardian.

## CARACTERÍSTICAS

Sensor externo para el Guardian Management Gateway

Un puerto es capaz de monitorear hasta 16 dispositivos de sensor con una longitud total de cable de 40 metros

Si se conecta un sensor nVent SCHROFF Guardian, aparece en la interfaz web con el tipo y el número de serie

Carcasa metálica

Fácil montaje

2 x conexión RJ 45

Fácil cadena de margarita con cable de conexión CAT6 (o blindaje superior)

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Tipo             | Compatible con              | Cantidad del paquete |
|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| 21070-124          | Contacto digital | Guardian Management Gateway | 1                    |
| 21070-125          | Contacto digital | Guardian Management Gateway | 1                    |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**