

# Dispositivo de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK



## CARACTERÍSTICAS

Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de dobléz del cable de 90°

Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización

Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura

**Material:** Acero;Polipropileno;Aleación de zinc




## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Diámetro del cable de acero | Altura (H) | Anchura (W) | Espesor (T) | Ángulo (a) | Certificaciones |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|
| SLK2C200           | 196600             | 1.5 - 2 mm                  | 55 mm      | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | cUL, ITB, UL    |
| SLK2C50            | 196732             | 1.5 - 2 mm                  | 55 mm      | 19 mm       | 12.5 mm     | 90 ° Max   | cUL, UL         |
| SLK3C200           | 196730             | 3 mm                        | 62 mm      | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   |                 |
| SLK3C50            | 196731             | 3 mm                        | 62 mm      | 24 mm       | 16 mm       | 90 ° Max   |                 |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los dispositivos de bloqueo deben ser usados solamente con los cables en carrete nVent CADDY Speed Link y accesorios del mismo diámetro específico. No usar con ningún otro tipo de cable.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

