


Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB



Las barras de sujeción permiten el montaje de marcos giratorios de altura parcial o completa así como el montaje de accesorios adicionales.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para el montaje en altura total de los marcos giratorios en armarios de acero combinables y compactos. Cuando se requiere el montaje en altura parcial utilice el ESFB en combinación con CLPK o CLPF. Los marcos giratorios pueden ser montados con apertura a derecha y a izquierda. Se instalan por un operario con seguro integrado que mantiene al marco giratorio en posición de montaje (bisagra de 130°). Taladros pre-punzonados en el soporte superior para el montaje del interruptor de puerta (DSW01) en A>600 y con marcos giratorios ESFS y ESFM.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Instrucciones de montaje: Las barras de soporte (ESFB) de 600 mm An pueden montarse directamente dentro de un armario de 1200 mm de ancho por mediación de un VBD. Las barras de soporte (ESFB) de 800 mm. An pueden montarse directamente en armarios de 1600 mm de ancho.

Cantidad por embalaje: Un kit completo para un marco giratorio.

Comentario: se requieren perfiles click-in, CLPK para montar marcos abatibles de altura parcial

Requisitos de montaje: las barras de soporte (EFSB) de 600 mm de ancho también se pueden montar directamente dentro de un gabinete de 1200 mm (47) de ancho por medio de un VBD; las barras de soporte (ESFB) de 800 mm (31) de ancho también se pueden montar directamente en gabinetes de 1600 mm (63) de ancho

Espesor: 3mm
Material: Acero dulce
Acabado: Zinc plateado

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario
ESFB12	ESFB12	1200mm	1200mm	103mm	Acero dulce
ESFB10	ESFB10	1000mm	1000mm	103mm	Acero dulce
ESFB06	ESFB06	600mm	600mm	103mm	Acero dulce
ESFB08	ESFB08	800mm	800mm	103mm	Acero dulce

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para montar marcos giratorios 2x ESFC se requiere un kit de montaje adicional ESFB12XKIT.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE