

Puertas transparentes | Armarios murales, ADT



Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Sustituye la puerta estándar. Proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre (s) son intercambiables con la gama de cierres nVent HOFFMAN.

Material: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal acrílico transparente de 3 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 55.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Cantidad de cierres
ADT03025R5	ADT03025R5	295mm	245mm	15mm	1.2mm	1
ADT03030R5	ADT03030R5	295mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04030R5	ADT04030R5	395mm	294mm	15mm	1.2mm	1
ADT04040R5	ADT04040R5	395mm	394mm	15mm	1.2mm	1
ADT05030R5	ADT05030R5	495mm	294mm	15mm	1.5mm	1
ADT05040R5	ADT05040R5	495mm	394mm	15mm	1.5mm	1
ADT06040R5	ADT06040R5	595mm	394mm	15mm	1.5mm	2
ADT06050R5	ADT06050R5	595mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT06060R5	ADT06060R5	595mm	595mm	15mm	1.5mm	2
ADT07050R5	ADT07050R5	695mm	495mm	15mm	1.5mm	2
ADT08060R5	ADT08060R5	795mm	595mm	15mm	2mm	2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Cantidad de cierres
ADT10060R5	ADT10060R5	995mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT10080R5	ADT10080R5	995mm	795mm	15mm	2mm	1
ADT12060R5	ADT12060R5	1195mm	595mm	15mm	2mm	1
ADT12080R5	ADT12080R5	1195mm	795mm	15mm	2mm	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

* Cierre de varillas de 3 puntos. No es adecuado para AFS.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.