

# Kit de carrete con 150 m de cable de 1,5 mm y 100 colg. s/her. - 19,5 kg

NÚMERO DE CATÁLOGO

**SLK15L500PACK**



## CARACTERÍSTICAS

El kit incluye una bobina de cable de acero nVent CADDY Speed Link y dispositivos de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK

Los dispositivos de bloqueo y la bobina (carrete) se empaquetan juntos, lo que simplifica el traslado al lugar de trabajo y reduce el inventario

Embalaje Inteligente que permite a los usuarios tirar del cable y cortarlo sin necesidad de extraer la bobina de la caja

Ideal para trabajos donde se requieran longitudes de cables específicas

Cable construido a partir de siete hebras de siete cables de acero galvanizado

Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas

Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual

El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90°

Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización

Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196045

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

Longitud: 150m

Número de dispositivos de bloqueo: 100

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

