

HFF Steel Nailing Plate



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

CARACTERÍSTICAS

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Easy to install

No special tools required

Material: Spring Steel

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tamaño de las barras de armado, métrico	Tamaño de las barras de armado, EE. UU.	Tamaño de armadura, Canadá	Longitud (L)	Ancho hexagonal (W)
EL1820HFF	152860	18 mm, 20 mm	#6	20M	50mm	27 mm
EL2225HFF	154420	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	70mm	36 mm
EL1012HFF	152840	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	50mm	17 mm
EL1416HFF	152850	14 mm, 16 mm	#5	15M	50mm	22 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Cantidad del paquete
EL1820HFF	152860	5 mm	100
EL2225HFF	154420	5 mm	75
EL1012HFF	152840	5 mm	100
EL1416HFF	152850	5 mm	100

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE