

Kit colg. de cab. de 1,5 mm s/her., term. en gancho - 2 m de lar. - 19,5 kg

NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK15L2

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y un gancho pre-ensamblado

Se engancha a una amplia gama de Clips nVent CADDY

Se fija a las estructura del edificio o a otros elementos colgantes enlazándolos y luego enganchando al cable

Fácil de desmontar para aplicaciones que requieren mantenimiento

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Inserte el cable a través del orificio y use la parte inferior del gancho como tope

También disponible con terminaciones en gancho en "Y"



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 196509

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

Acabado: Electrogalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Longitud del cable de acero: 2m

A: 48 mm

B: 18 mm

C: 4.5 mm

Altura (H): 55 mm

Anchura (W): 19 mm

Espesor (T): 12.5 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

Carga estática: 195N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

nVent.com/CA0DD1

