

Sop. d/caja telesc., esp. d/poste d/280-458 mm, 38 mm, 54 mm de prof. de la caja

NÚMERO DE CATÁLOGO

TSGB16



The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

CARACTERÍSTICAS

Puede montar varias cajas

Ranurada y marcada para fácil identificación y doblado

Diseño mejorado con las marcas de las pulgadas impresas y orificios piloto que aceleran el montado preciso del conduit de la caja entre los postes

Los orificios piloto permiten una sujeción fácil de la caja con un destornillador

La instalación requiere solo un destornillador

Se puede montar en la superficie o en el interior del poste

Ajustable para espaciamiento no estándar de postes

La lengüeta de bloqueo impide el desarmado accidental

Diseño exclusivo de una pieza y desmontable



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 187190

Material: Acero

Acabado: Pregalvanizado

Separación entre montantes: 280 - 458 mm

Profundidad de la caja: 38mm;54mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

nVent.com/GBDT

