

# Puerta lateral, DNS



Al montar una puerta lateral en un armario, se facilita el acceso por los laterales a los equipos montados tanto en la parte trasera como en la delantera. Esto es especialmente útil si se utilizan placas de montaje posteriores.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para reemplazar el panel lateral SPM. Facilita el acceso a los equipos instalados en el interior del armario o cuando los equipos se montan posterior con posterior. Equipado con cierre estándar de doble paletón de 3 mm que posibilita todas las opciones de cierre. Marco de puerta opcional.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cantidad por embalaje: 1 puerta incluyendo el marco de montaje.

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Material:</b>        | Acero dulce      |
| <b>Acabado:</b>         | Polvo recubierto |
| <b>Color:</b>           | Gris claro       |
| <b>Código de color:</b> | RAL 7035         |
| <b>Espesor:</b>         | 2mm              |

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Familia de productos | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| DNS1805R5          | DNS1805R5          | 1782mm | 493mm   | 51mm  | Autoportante         | Acero dulce          |
| DNS1806R5          | DNS1806R5          | 1782mm | 593mm   | 51mm  | Autoportante         | Acero dulce          |
| DNS2005R5          | DNS2005R5          | 1982mm | 493mm   | 51mm  | Autoportante         | Acero dulce          |
| DNS2006R5          | DNS2006R5          | 1982mm | 593mm   | 51mm  | Autoportante         | Acero dulce          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.