

# Carril Z para conector, DIN 41617, 31 pines



Carril Z para conector según DIN 41617, 31 pines.

## CARACTERÍSTICAS

En conjunto con los rieles horizontales ST traseros

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio                                                        |
| <b>Acabado:</b>              | Anodizado                                                       |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas; Casos                                                |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Carril Z                                                        |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud |
|--------------------|----------------|----------------------|----------|
| 30819-783          | 60HP           | 1                    | 304.8mm  |
| 30819-808          | 84HP           | 1                    | 431.8mm  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se requiere un inserto roscado para asegurar el carril Z en el carril horizontal.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**