

# Kit de pernos y tuercas de metal CONT-KIT

## CARACTERÍSTICAS

Para conexiones eléctricas óptimas

El kit incluye 100 pernos, 100 tuercas, 200 arandelas planas y 200 arandelas de contacto



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Clase de calidad:</b>       | 8.8                 |
| <b>Acabado:</b>                | Electro galvanizado |
| <b>Material:</b>               | Acero               |
| <b>Clase de recubrimiento:</b> | Zn 8 C              |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño de rosca | Longitud de rosca | Par de apriete |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| CONT-KIT-M6X16     | 558310             | M6              | 16mm              | 9.59 N·m       |
| CONT-KIT-M12X30    | 558440             | M12             | 30mm              | 110 N·m        |
| CONT-KIT-M10X30    | 558370             | M10             | 30mm              | 44.25 N·m      |
| CONT-KIT-M8X30     | 558340             | M8              | 30mm              | 30 N·m         |
| CONT-KIT-M12X40    | 558460             | M12             | 40mm              | 110 N·m        |
| CONT-KIT-M12X50    | 558480             | M12             | 50mm              | 110 N·m        |
| CONT-KIT-M10X50    | 558410             | M10             | 50mm              | 44.25 N·m      |
| CONT-KIT-M12X80    | 558490             | M12             | 80mm              | 110 N·m        |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**