

Barra colectora roscada TCB con orificio de fijación



CARACTERÍSTICAS

Los orificios de los extremos pueden utilizarse para fijar una barra colectora a un soporte o conectar el conductor de entrada principal

Conexión de energía para servicios pesados

Interruptor de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

Material: Cobre



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)
TCB20X10-1M	550290	20 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8
TCB30X10-1M	550180	30 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Tamaño de taladro (HS)	Tamaño de rosca (TS)
TCB30X10-2M	550160	30 mm	10 mm	2000mm	10 mm	M8

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Par de apriete (TQ)	A	Peso por unidad
TCB20X10-1M	550290	17.7 N·m	25 mm	1.67 kg
TCB30X10-1M	550180	17.7 N·m	25 mm	2.5 kg
TCB30X10-2M	550160	17.7 N·m	25 mm	5.4 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.