

Tapa con semitroqueles | Armarios murales, AFK



Es posible abrir el número necesario de taladros de entrada de cables en esta tapa para cables de acero en función de los requisitos de cableado.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Tapas con semitroqueles según la tabla.

Material: Chapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Espesor:	1.4mm
Color:	Gris claro
Material:	Acero dulce
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Patrón de troqueles	Tipo de tapa pasacables
AFK21R5	AFK21R5	342mm	128mm	3mm	(9) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	2
AFK31R5	AFK31R5	442mm	128mm	3mm	(18) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	3
AFK11SR5	AFK11SR5	242mm	88mm	3mm	(4) M16, (3) M20	1S
AFK42R5	AFK42R5	542mm	88mm	3mm	(18) M16, (14) M20, (3) M25, (1) M32	4
AFK41R5	AFK41R5	542mm	128mm	3mm	(27) M16, (5) M20, (4) M25, (2) M32	4
AFK21SR5	AFK21SR5	342mm	88mm	3mm	(6) M16, (3) M20, (1) M25	2S
AFK31SR5	AFK31SR5	442mm	88mm	3mm	(9) M16, (4) M20, (1) M25	3S
AFK11R5	AFK11R5	242mm	128mm	3mm	(4) M16, (5) M20, (2) M25, (2) M32	1
AFK12R5	AFK12R5	242mm	128mm	3mm	(12) M16, (1) M25, (1) M32	1
AFK22R5	AFK22R5	342mm	128mm	3mm	(21) M16, (1) M32, (1) M25	2

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Patrón de troqueles	Tipo de tapa pasacables
AFK32R5	AFK32R5	442mm	128mm	3mm	(21) M16, (10) M20	3

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE