


# Placa de montaje parcial | Armarios autoportantes, MPP



Esta pequeña placa de montaje solo ocupa parte del armario y resulta ideal cuando se necesita más espacio para otros componentes que no requieren una placa de montaje. Puede equiparse por completo antes de montarla en su posición. Para su montaje solo se necesita la intervención de una persona.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Montado directamente sobre el marco de los armarios o sobre los perfiles click-in (CLPK). El diseño especial de los soportes permite el ensamblaje por un solo hombre. Se pueden montar en cualquier posición en altura y profundidad dentro del patron de taladros de 25 mm. Las dimensiones apropiadas también se pueden usar en los laterales de los armarios.

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añadir CLPK para ajuste en profundidad.

Nota: Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.

**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Galvanizado  
**Espesor:** 3mm

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Altura de armario compatible | Anchura de armario compatible |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| MPP0404            | MPP0404            | 294mm  | 294mm   | 25mm  | 400mm                        | 400mm                         |
| MPP0405            | MPP0405            | 294mm  | 394mm   | 25mm  | 400mm                        | 500mm                         |
| MPP0604            | MPP0604            | 494mm  | 294mm   | 25mm  | 600mm                        | 400mm                         |
| MPP0605            | MPP0605            | 494mm  | 394mm   | 25mm  | 600mm                        | 500mm                         |
| MPP0606            | MPP0606            | 494mm  | 494mm   | 25mm  | 600mm                        | 600mm                         |
| MPP0608            | MPP0608            | 494mm  | 694mm   | 25mm  | 600mm                        | 800mm                         |
| MPP0610            | MPP0610            | 494mm  | 894mm   | 25mm  | 600mm                        | 1000mm                        |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Altura de armario compatible | Anchura de armario compatible |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------------------|-------------------------------|
| MPP0804            | MPP0804            | 694mm  | 294mm   | 25mm  | 800mm                        | 400mm                         |
| MPP0805            | MPP0805            | 694mm  | 394mm   | 25mm  | 800mm                        | 500mm                         |
| MPP0808            | MPP0808            | 694mm  | 694mm   | 25mm  | 800mm                        | 800mm                         |
| MPP1004            | MPP1004            | 894mm  | 294mm   | 25mm  | 1000mm                       | 400mm                         |
| MPP1008            | MPP1008            | 894mm  | 694mm   | 25mm  | 1000mm                       | 800mm                         |
| MPP1204            | MPP1204            | 1094mm | 294mm   | 25mm  | 1200mm                       | 400mm                         |
| MPP1206            | MPP1206            | 1094mm | 494mm   | 25mm  | 1200mm                       | 600mm                         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

