


# Kit de panel para rack sísmico



Se utiliza al convertir un gabinete estándar autoportado en un gabinete sísmico autoportado. El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho. El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados por EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel. Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos. Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra. El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

## CARACTERÍSTICAS

Se utiliza al convertir un gabinete autoportado estándar en un gabinete autoportado sísmico.

El panel para rack permite instalar equipos de montaje en rack en gabinetes de 36 pulg. de ancho.

El panel para rack sísmico tiene orificios cuadrados especificados según EIA 310 (0.375 x 0.375) y aberturas más grandes para permitir que los cables pasen a través del panel.

Úselo con los kits de soporte del panel sísmico (incluidos) y los kits de placa de montaje sísmica para obtener estándares sísmicos.

Disponible con o sin administrador vertical de cables para cables de red de cobre y fibra.

El kit incluye un panel para rack sísmico y dos soportes de panel sísmico con hardware.

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Material    | Acabado          | Color      | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|------------|-----------------|---------|
| A72P36RP           | 35457              | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035        | 2.66mm  |
| A72P36RPC          | 35453              | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035        | 2.66mm  |
| A90P36RP           | 35461              | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035        | 2.66mm  |
| A90P36RPC          | 35455              | Acero dulce | Polvo recubierto | Gris claro | RAL 7035        | 2.66mm  |

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.