


Tira de aislamiento de carril horizontal

Strip permite un montaje aislado de backplanes o placas metálicas como soportes para conectores. Crea una profundidad de montaje estandarizada para unidades enchufables en el subrack junto con rieles horizontales L-ST y H-ST. Adecuado para RatiopacPRO/-AIR, Propac Pro, CompacPRO y EuropacPRO/-Rugged.



CARACTERÍSTICAS

Para montaje aislado de backplanes o placas metálicas como soportes para conectores

Crea una profundidad de montaje estandarizada para unidades enchufables en el subrack junto con rieles horizontales L-ST y H-ST

Compatible con:	Subpistas; Casos
Familia de productos:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac
Tipo de producto:	Tira de aislamiento
Material:	Polycarbonato



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Grado de inflamabilidad	Longitud
24560-820	20HP	10	UL® 94V-0	101.5mm
24560-884	84HP	10	UL® 94V-0	428.64mm
24560-863	63HP	10	UL® 94V-0	316.88mm
24560-842	42HP	10	UL® 94V-0	210.4mm
24560-840	40HP	10	UL® 94V-0	205.12mm
24560-828	28HP	10	UL® 94V-0	144.2mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE