

Carril guía Multi Piece, Mid-Piece, Extrusión de plástico, 220 mm, 2 mm Ancho de ranura, Gris, 10 Piezas

NÚMERO DE CATÁLOGO

34564-892

Carril guía de media pieza para carriles guía individuales de varias piezas de extrusión de plástico o aluminio. Adecuado para estándar, Accesorio, 4,4" tipos de PCB y piezas finales con codificación.


CARACTERÍSTICAS

Perfil medio para el montaje de rieles de guía para 2 mm de ancho de ranura

se requieren 2 piezas finales de plástico; éstas se empujan a ambos extremos del perfil medio

Los rieles guía se pueden sujetar en rieles horizontales (extrusión AL) o en placas de 1,5 mm de espesor

Temperatura de almacenamiento: A partir de -40 °C ... 130 °C.



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: PVC

Color: Gris

Cantidad del paquete: 1

Profundidad de la placa: 220mm

Ancho de ranura: 2

Código de color: RAL 7035

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; InPac

Tipo de producto: Guía de tren

Tipo: Sección intermedia

Compatible con: Subpistas; Casos; Chasis



*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Entrega mav BE en Standard Pack Cantity (SPQ). El precio es por artículo individual.

Un riel guía consiste en 1 par de piezas de cabeza y 1 pieza de perfil.

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE