

Enfriador industrial, TAL



El enfriador de agua industrial TAL ofrece precisión y fiabilidad en un diseño compacto. La alta precisión de la refrigeración mejora la calidad de la producción, lo que se traduce en resultados más uniformes y superiores. La amplia variedad de opciones y accesorios permite distintas opciones de enfriadores para satisfacer diferentes necesidades de las aplicaciones. El enfriador TAL tiene un diseño ecológico con componentes de alto rendimiento.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

CE; UKCA

CARACTERÍSTICAS

Compresor hermético.

Tubos de latón del circuito de refrigeración.

Evaporador de placas soldadas de acero inoxidable.

Bobina de condensación de alta eficiencia.

Ventilador axial.

Fluido de material no ferroso; circuito no ferroso.

Circuito de líquido estándar con depósito y bomba abiertos.



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Capacidad nominal (vatios a 50 Hz)	Capacidad nominal (vatios a 60 Hz)	Tipo de fluido	Tensión nominal	Frecuencia nominal	Refrigerante
TAL24	2300W	2700W	Agua	230V	50 – 60Hz	R513A
TAL29	2900W	2900W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL37	3600W	4200W	Agua	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL46	4550W	4550W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL57	6000W	6000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

Número de catálogo	Capacidad nominal (vatios a 50 Hz)	Capacidad nominal (vatios a 60 Hz)	Tipo de fluido	Tensión nominal	Frecuencia nominal	Refrigerante
TAL76	8100W	8100W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TAL93	9550W	9550W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA0	10900W	10900W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALA3	12400W	12400W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA5	17800W	17800W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALA8	20100W	20100W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB5	24800W	24800W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALB9	29000W	29000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALC5	35800W	35800W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALD0	40000W	40000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALD9	47000W	47000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALE6	55000W	55000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALF8	67000W	67000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALG9	80000W	80000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALI4	94000W	94000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A

Table 2/2

Número de catálogo	Capacidad nominal (vatios a 50 Hz)	Capacidad nominal (vatios a 60 Hz)	Tipo de fluido	Tensión nominal	Frecuencia nominal	Refrigerante
TALM0	110000W	110000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A, R410A
TALO6	134000W	134000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TALB0	20100W	20100W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALC6	35800W	35800W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A
TALF9	67000W	67000W	Agua	400V, 460V	50 – 60Hz	R513A

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Una amplia gama de accesorios y opciones permite múltiples configuraciones para satisfacer las diferentes necesidades de aplicación.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.