


Varistar CP Deco Frame Adapter Bracket



Los soportes adaptadores son útiles en el montaje de rieles deslizantes y estantes para un gabinete Varistar con marco nopen con marco deco.

CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de rieles deslizantes y estantes en Varistar Deco

Tipo de producto: Corchete
Material: Acero



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Altura	Cantidad del paquete	Color	Código de color	Acabado
23130-231	29U	1400mm	2	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
23130-223	38U	1800mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
23130-224	42U	2000mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
23130-225	47U	2200mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
23130-222	33U	1600mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
23130-230	24U	1200mm	2	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
23130-232	33U	1600mm	2	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
23130-221	29U	1400mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
23130-233	38U	1800mm	2	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
23130-234	42U	2000mm	2	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto
23130-220	24U	1200mm	2	Gris negro	RAL 7021	Polvo recubierto
23130-235	47U	2200mm	2	Gris claro	RAL 7035	Polvo recubierto

Número de catálogo	Tipo	Anchura	Compatible con
23130-231	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete
23130-223	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete, Varistar CP
23130-224	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete, Varistar CP
23130-225	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete, Varistar CP
23130-222	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete, Varistar CP
23130-230	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete
23130-232	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete
23130-221	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete, Varistar CP
23130-233	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete
23130-234	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete
23130-220	Corchete	600mm	Varistar, Varistar CP
23130-235	Deco Frame Bracket	600mm	Gabinete

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE