


# Tornillo Panhead, Torx

Tornillos Panhead.

## CARACTERÍSTICAS

Tornillo Panhead



**Tipo:** Tornillo Panhead  
**Tipo de producto:** Tornillo  
**Material:** Acero



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Longitud | Acabado       | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                         | Compatible con                                               | Par de apriete |
|--------------------|----------|---------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 24560-147          | 7mm      | Niquelado     | 100                  | M2.5            | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP | 0.3N·m         |
| 24560-161          | 12mm     | Niquelado     | 100                  | M2.5            |                                                                              | Backplanes, Adaptadores de prueba                            | 0.3N·m         |
| 24560-148          | 10mm     | Niquelado     | 100                  | M2.5            |                                                                              | Backplanes, Adaptadores de prueba                            | 0.3N·m         |
| 24560-135          | 6mm      | Zinc plateado | 100                  | M4              | EuropacPRO                                                                   | Subpistas                                                    | 1.3N·m         |

| Número de catálogo | Longitud | Acabado   | Cantidad del paquete | Tamaño de rosca | Familia de productos                                                         | Compatible con                                               | Par de apriete |
|--------------------|----------|-----------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 24560-178          | 6mm      | Niquelado | 100                  | M2.5            | EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO | Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP |                |
| 24560-162          | 14mm     | Niquelado | 100                  | M2.5            |                                                                              | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |                |
| 24560-163          | 16mm     | Niquelado | 100                  | M2.5            |                                                                              | Backplanes, Adaptadores de prueba                            |                |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE