


# RatiopacPRO/-AIR Strap Handle



Mango de correa para RatiopacPRO/-AIR con una capacidad de carga estática de 20 kg. Retrofittable sin herramientas mecánicas en caso.

## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga estática 20 kg

Reacondicionable sin herramientas mecánicas en el panel lateral de la caja

**Familia de productos:** RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE  
**Tipo de producto:** Maneja  
**Compatible con:** Casos



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Fondo | Cantidad del paquete | Tipo de mango |
|--------------------|-----------------|-------|----------------------|---------------|
| 24571-308          | 3U              | 315mm | 1                    | Correa        |
| 24571-309          | 3U              | 375mm | 1                    | Correa        |
| 24571-310          | 3U              | 435mm | 1                    | Correa        |
| 24571-314          | 4U              | 315mm | 1                    | Correa        |
| 24571-315          | 4U              | 375mm | 1                    | Correa        |
| 24571-316          | 4U              | 435mm | 1                    | Correa        |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

