


# Bridas para cables, CAC

Las bridas para cables fijan los cables en su posición y evitan las tensiones externas, lo que a su vez ayuda a evitar daños en el equipo.



## CARACTERÍSTICAS

**Descripción:** Para asegurar los cables entrantes en las barras de fijación CAB y CABP. Mantienen los cables en posición y soportan su peso.

**Material:** Acero galvanizado.

**Cantidad por embalaje:** 25 bridas.

**Instrucciones de montaje:** Añada CAB/CABP para montar las bridas para cables CAC.

**Comentario:** las abrazaderas de cables se usan para sujetar cables en las barras de fijación CAB y CABP

**Requisitos de montaje:** agregue CAB/CABP para montar las abrazaderas de cables CAC

**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Zinc plateado  
**Espesor:** 2mm

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario          | Familia de productos |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|----------------------|
| CAC0612            | CAC0612            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC1014            | CAC1014            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC1216            | CAC1216            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC1418            | CAC1418            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario          | Familia de productos |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------------------------|----------------------|
| CAC1822            | CAC1822            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC2226            | CAC2226            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC2630            | CAC2630            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC3034            | CAC3034            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC3438            | CAC3438            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC3842            | CAC3842            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC4246            | CAC4246            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |
| CAC5864            | CAC5864            | 64mm   | 25mm    | 19mm  | Acero dulce, Acero inoxidable | Autoportante         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

