


# Ángulo trasero EuropacPRO para junta EMC de acero inoxidable



Ángulo trasero EuropacPro para Junta EMC de acero inoxidable, construido de extrusión de aluminio con superficie pasivada clara. El capó trasero no se puede montar simultáneamente.

## CARACTERÍSTICAS

Para el blindaje desde la parte trasera.

Si se utiliza un soporte de soporte universal, el montaje frontal es posible

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Material:</b>             | Aluminio       |
| <b>Tipo de producto:</b>     | Tapa           |
| <b>Familia de productos:</b> | EuropacPRO     |
| <b>Tipo:</b>                 | Ángulo trasero |
| <b>Compatible con:</b>       | Subpistas      |



## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Unidad de paquete |
|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 24561-198          | 3U              | 2                    | Par               |
| 24561-798          | 9U              | 2                    | Par               |
| 24561-498          | 6U              | 2                    | Par               |
| 24561-298          | 4U              | 2                    | Par               |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**