

Auvent antipluie, MSST

Un capot antipluie en acier inoxydable offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.

FONCTIONS

Description: À monter en tant que protection supplémentaire sur les armoires en acier inox. Le toit est légèrement incliné et comporte une aération.

Matériau: Acier inox AISI 304 / AISI 316L 1,5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.



Épaisseur: 1.5mm

Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Matériau de l'armoire
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Matériau de l'armoire
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Matériau de l'armoire
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Acier inoxydable 304	Autoportant	Acier doux
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Acier inoxydable 316	Autoportant	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE