

Panneaux latéraux de socle, PSS



Ces panneaux latéraux du socle ferment l'espace supplémentaire sous l'armoire si nécessaire.

FONCTIONS

Description: Panneaux latéraux pour fermer les ouvertures latérales des socles PFS. Panneaux deux plis pour une robustesse maximale. Compatible avec les gammes d'armoires au sol en acier inox compactes et juxtaposables.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L.
Panneaux : 1,5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 2 panneaux. Accessoires de montage fournis avec le PFS.

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau	Matériau de l'armoire
PSS1040	100mm	400mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2040	200mm	400mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux, Acier inoxydable
PSS1050	100mm	500mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2050	200mm	500mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux, Acier inoxydable
PSS1060	100mm	600mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2060	200mm	600mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux, Acier inoxydable
PSS1040-316	100mm	400mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS1050-316	100mm	500mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS1060-316	100mm	600mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2040-316	200mm	400mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2050-316	200mm	500mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2060-316	200mm	600mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS1080-316	100mm	800mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS1100-316	100mm	999mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2080-316	200mm	800mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable
PSS2100-316	200mm	999mm	27mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux, Acier inoxydable

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.