

Collier isolé, modèle lourd, tube 340-356mm, filetage M20, électrogalvanisé



RÉFÉRENCE CATALOGUE

HDI350EG

FONCTIONS

L'écrou de raccordement soudé en angle a des angles plats pour accueillir des clés

Bride facile à ouvrir pour des tailles de tuyau inférieures à 4 po

Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1

Conforme à la conception d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109

Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 579027

Matériau: Acier;Caoutchouc EPDM-SBR

Finition: Électro-galvanisé

Température: -50 to 110 °C

Couleur: Noir

Diamètre extérieur (OD): 340 - 356 mm

Taille du tuyau: 14"

NB/DN: 350

Taille du piquet (RS): M20

Largeur (W): 50 mm

Épaisseur (T): 5 mm

Diamètre de vis (Sc): 16 mm

Diamètre de vis métrique (Sc): M16


Longueur de la vis (L): 60mm

Charge statique: 12500N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'isolation est en caoutchouc EPDM.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

